

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 12-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	12 - 16 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Mérődob Ø	23 mm
Teljes hossz	127 mm
Méret a	0,3 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16