

**HOLEX****Lézeres távolságmérő készülék, Hatótávolság: 110m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	465540 110
GTIN	4045197838735
Árucikk kategória	42I

**Leírás****Kivitel:**

Kedvező árú lézeres távolságmérő készülék standard mérési feladatok gyors és egyszerű elvégzéséhez. Ergonomikus kialakítású kétkomponenses ház. Soft-Touch billentyűzet maguktól értetődő jelölésekkel. LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással. Az LCD kijelzőn látható grafikus szimbólumok segítik a felhasználót a mérési folyamat során. 2. lézerezstály.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Pontosság:**

Eltérés  $\pm 1,5$  mm 10 m mérési szakaszon optimális feltételek esetén.

**Tartalom:**

2 x elem 081551 sz. LR3 méret, övtáska és csuklópánt.

**Műszaki leírás**

Összeadás/kivonás	igen
Mérési pontosság	$\pm 1,5$ mm

Akusztikus mérés megerősítés	igen
IP védettségi osztály	IP 54
Dinamikus mérés	igen
Minimum / maximum mérés	igen
Súly	100 g
Kikapcsoló automatika	3 min
Elem élettartama (mérések)	4000
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Mért érték memória	20
Felület- / térfogatszámítás	igen
Hatótávolság	110 m
Magasság	28 mm
Hossz	110 mm
Szélesség	46 mm
Áramellátás	2× 081551 LR3
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Távolságmérő készülék

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------