

HOLEX

Érintés nélküli fáziskereső



Rendelési adatok

Rendelés száma	473011
GTIN	4045197838742
Árucikk kategória	42I

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kétkomponenses műanyag ház integrált LED-es zseblámpával. Hegy optikai feszültségkijelzéssel (színváltás zöldről pirosra), továbbá hangjelzéssel. Könnyen szállítható, minden táskában elfér.

Mérési hely megvilágítás és 12 V üzemmód alacsony feszültségekhez.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Feszültség alatti vezetékek felismeréséhez kábeleknél, csatlakozó aljzatoknál, kapcsolóknál, csatlakozó dobozoknál, stb.

Szabvány:

IEC/EN 61010-1.

Tartalom:

2 elem 081551 sz. LR3 méret.

Műszaki leírás

Túlfeszültségi osztály	CAT IV / 1000 V
IP védettségi osztály	IP 67
AC kijelzési tartomány	12 - 1000 V
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes

Termék fajtája

Feszültségvizsgáló

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3