



## Multiméter, Készüléktípus: 960



### Rendelési adatok

Rendelés száma	473320 960
GTIN	4045197838759
Árucikk kategória	42I

### Leírás

#### Kivitel:

Ergonomikus felépítésű kétkomponensű ház gumiköppennyel. Nagyméretű, könnyen leolvasható digitális kijelző bekapcsolható háttérvilágítással. Auto Ranging mérőkészülékek. Az összes készülék hátoldali mérőcsúcs tartóval az egykezes használat érdekében, letámasztó kengyellel.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Digitális szerviz mérőkészülék széleskörű funkciókkal.

#### Szabvány:

**IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.**

#### Tartalom:

Elemek (2 darab 960 méret, 1 darab 9917 méret), 473328 sz. 2 méretű mérővezeték.

### Műszaki leírás

Frekvencia	0,01 Hz – 10 kHz
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 600 V

Háttérvilágítású kijelző	igen
Értékrögzítő gomb	igen
Váltakozó feszültség AC	1 mV – 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Ellenállás	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Mérési eljárás	TRUE RMS (AC)
Alappontosság	1 %
Akusztikus átvezetés-teszt	igen
Automatikus kikapcsolás	igen
IP védettségi osztály	IP 67
Kalibrálás	I8
Dióda ellenőrzés	igen
Kapacitás	0,01 nF – 4000 $\mu$ F
Kijelzési határérték	4000
Mérési hely megvilágítása	igen
Váltóáram AC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Egyenáram DC	0,1 $\mu$ A – 10 A
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	2x 081556 sz. LR3 méret
Termék fajtája	Multiméter

## Szolgáltatások

KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3

## Tartozék

Mérővezetékek Mérőcsúcs Ø 2 mm	473328 2
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3