

**Gépi villa univerzális, Szárméret: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290084 20
GTIN	4030741324451
Árucikk kategória	29H

**Leírás****Kivitel:**

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

**Szár felső széle = Csúcsmagasság**

**Műszaki leírás**

Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár magassága	20 mm
Szár szélessége	20 mm
Működési tartomány	8 - 200 mm
Recéző furat Ø-höz d <sub>2</sub>	6 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	20 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d <sub>3</sub>	13 mm

Fejes csapszeg	299925 2
Csapágy alátét	299927 2
Vágásirány	Jobbos és balos
Recézési profil	RAA 1×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

Csapágy alátét Típus 2	299927 2
Fejes csapszeg Típus 2	299925 2