



## Gépi villa univerzális, Szárméret: 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290084 25
GTIN	4030741324468
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

**Szár felső széle = Csúcsmagasság**

### Műszaki leírás

Szár magassága	20 mm
Működési tartomány	8 - 200 mm
Recéző furat Ø-höz $d_2$	6 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár szélessége	25 mm
Recézési Ø-höz $d_1$	20 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz $d_3$	13 mm

Fejes csapszeg	299925 2
Csapágy alátét	299927 2
Vágásirány	Jobbos és balos
Recézési profil	RAA 1×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

Fejes csapszeg Típus 2	299925 2
Csapágy alátét Típus 2	299927 2