



Gépi villa univerzális, Szárméret: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290090 16
GTIN	4030741325106
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	6 mm
Szár magassága	16 mm
Szár szélessége	16 mm
Recézési Ø-höz d ₁	15 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	6 mm
Működési tartomány	3 - 40 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d ₃	11 mm
Fejes csapszeg	299925 1

Csapógy alátét	299927 1
Vágásirány	Jobbos és balos
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Csapógy alátét Típus 1	299927 1
Fejes csapszeg Típus 1	299925 1