



## Gépi villa univerzális, Szárméret: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290090 20
GTIN	4030741325175
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

### Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár magassága	20 mm
Működési tartomány	10 - 110 mm
Szár szélessége	20 mm
Recéző furat Ø-höz d <sub>2</sub>	6 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	20 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d <sub>3</sub>	13 mm
Fejes csapszeg	299925 2

Csapágy alátét	299927 2
Vágásirány	Jobbos és balos
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

Fejes csapszeg Típus 2	299925 2
Csapágy alátét Típus 2	299927 2