



Gépi villa jobbos, Szárméret: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290094 12
GTIN	4030741478673
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúscmagasságok egyszerű beállításához.**

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Műszaki leírás

Működési tartomány	0 - 15 mm
Szár szélessége	12 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm
Szár magassága	12 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d_3	11 mm

Fejes csapszeg	299925 1
Csapágy alátét	299927 1
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Csapágy alátét Típus 2	299927 2
Fejes csapszeg Típus 2	299925 2