

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 87-100mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 429110 87-100 |
| GTIN | 2050001062215 |
| Árucikk kategória | 44A |

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

300 mm-ig terjedő mérésstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Méret a | 0,3 mm |
| Méréstartomány | 87 - 100 mm |
| Standard mérésmélység | 102 mm |
| Mérésmélység hosszabbítóval | 252 mm |
| Hibahatár | 0,003 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Leolvasás | 0,001 mm |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 357 |
| IP védettségi osztály | IP 65 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | DIN 863 |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Méréstechnika | digitális |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | B6 |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm | 022500 100 |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 100 mm | 484030 100 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357 | 081560 357 |
| Csatlakozó kábel Data nyomógombbal Típus USB2 | 497445 USB2 |
| Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 95 mm | 484030 95 |
| Adó Típus S16E | 498966 S16E |
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
| Csatlakozó kábel Data nyomógombbal Típus D1 | 497445 D1 |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |
| Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150 | 429010 4/150 |

| | |
|--|-----------|
| Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2 | 497445 D2 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm | 484030 90 |