



Gépi villa univerzális, Szárméret: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290098 20
GTIN	4030741458736
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

A munkatartomány bővítése a recéző tartók forgatásával lehetséges.

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasságok egyszerű beállításához.**

Műszaki leírás

Működési tartomány	3,5 - 65 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár szélessége	20 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	6 mm
Szár magassága	20 mm
Recézési Ø-höz d ₁	20 mm

Recéző süllyesztés Ø-höz d ₃	13 mm
Fejes csapszeg	299925 2
Csapágy alátét	299927 2
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Fejes csapszeg Típus 2	299925 2
Csapágy alátét Típus 2	299927 2