




Recézőgörgő PM, AA, Recéző \varnothing d1 \times recézési szélesség b / fogosztás: 15X6/1,0mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290150 15X6/1,0
GTIN	4030741199400
Árucikk kategória	29I

Leírás

Kivitel:

45°-os élettöréssel.

Kopásálló porkohászati acélból (PM).

Figyelem:

További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Recéző furat \varnothing d ₂	6 mm
Recézési szélesség b	6 mm
Recézési \varnothing d ₁	15 mm
Fogosztás	1
Recéző süllyesztés \varnothing d ₃	11 mm
Recézés kivitel	AA

Termék fajtája

Recézőszerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
CuZn	alkalmas	65 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		