



## Recézőgörgő PM, AA, Recéző $\varnothing$ d1 $\times$ recézési szélesség b / fogosztás: 15X6/1,2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290150 15X6/1,2
GTIN	4030741265372
Árucikk kategória	29I

### Leírás

**Kivitel:**

45°-os élettöréssel.

Kopásálló porkohászati acélból (PM).

**Figyelem:**

**További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.**

### Műszaki leírás

Fogosztás	1,2
Recézési $\varnothing$ d <sub>1</sub>	15 mm
Recézési szélesség b	6 mm
Recéző furat $\varnothing$ d <sub>2</sub>	6 mm
Recéző süllyesztés $\varnothing$ d <sub>3</sub>	11 mm
Recézés kivitel	AA

Termék fajtája

Recézőszerszám

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	M
CuZn	alkalmas	65 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		