

Mitutoyo**Digitális hárompontos furatmikrométer, Méréstartomány: 10-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429250 10-12
GTIN	4946368636436
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. **Kijelző 330°-kal elforgatható.** A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játégmentesen, egy **keményfém kúp** segítségével történik. Keményfém mérőfelületek titán bevonattal.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

Funkció:

- **Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).**
- **Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.**
- **Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.**
- **Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.**

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Digimatic adatkábel 497080 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Alkatrész:

429252 sz. tartalék mérőfej.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	83 mm
Méréstartomány	10 - 12 mm
Méret a	2 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	183 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,005 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
---	--------

Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Tartalék mérőfej Méréstartomány 10-12 mm	429252 10-12
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/100	429010 1/100
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357