

Mitutoyo**Digitális hárompontos furatmikrométer, Méréstartomány: 87-100mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	429250 87-100
GTIN	4946368636627
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. **Kijelző 330°-kal elforgatható.** A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játégmentesen, egy **keményfém kúp** segítségével történik. Edzett acél mérőfelületek titán bevonattal.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

Funkció:

- **Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).**
- **Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.**
- **Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.**
- **Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.**

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Digimatic adatkábel 497080 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Alkatrész:

429252 sz. tartalék mérőfej.

Műszaki leírás

Méret a	0,3 mm
Leolvasás	0,001 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	225 mm
Méréstartomány	87 - 100 mm
Standard mérésmélység	75 mm
Hibahatár	0,006 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022500 100

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
---	--------

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Adó Típus S1	498966 S1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Tartalék mérőfej Méréstartomány 87-100 mm	429252 87-100