

Garant**Tolómérő, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410100 150
GTIN	4045197502506
Árucikk kategória	40Z

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Ergonómiailag optimalizált tolóka.

Leppelt mérőfelületek. Jobb leolvasás az eltérő színű skálának köszönhetően.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Csomagolás	Tok
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,05 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Csőrhossz	40 mm
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3

Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
---------------------------------	--------