



Moduláris satu, Pofaszélesség A: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362100 125
GTIN	2050001077479
Árucikk kategória	35G

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).**
- **A befogási tartomány könnyen beállítható.**
- **Gépsatu leszorító pofákkal.**
- **HRC 60 betétedzett.**
- **Párhuzamosság 0,02 mm.**

Tartalom:

Leszorító pofák, 1 munkadarab ütköző, 2 darab T-horonycsap 362160 sz. 16/16-os méret, 1 szorítókulcs, 1 keresztkulcs.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Műszaki leírás

Súly	17 kg
Alaptest magassága G	40 mm
Befogási tartomány b	150 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Gerardi 125
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Pofaszélesség A	125 mm

Pofamagasság C	40 mm
Illesztő horony, hosszanti I	16 mm
Teljes hossz L	345 mm
Maximális szorítóerő 60 Nm-nél	25 kN
Sorozat	Gerardi 125
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Prizmás pofa (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362125 125
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 12/16 mm	362160 12/16
Moduláris elem, fix (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362150 125
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 20/16 mm	362160 20/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 16/16 mm	362160 16/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 14/16 mm	362160 14/16
Sima előtétpofa , kemény (darab) Pofaszélesség 125 mm	362147 125
Hosszanti recézésű előtétpofa (darab) Pofaszélesség 125 mm	362146 125
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 18/16 mm	362160 18/16
Sima előtétpofa , lágy (darab) Pofaszélesség 125 mm	362148 125
Szorítóelem kompletten (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362144 125
Mozgó pofa (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362143 125
Szorítóvas pár Pofaszélességhez 125 mm	362120 125
Moduláris elem, mozgó (darab) Pofaszélességhez 125 mm	362145 125