



Moduláris satu, Pofaszélesség A: 150/2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Árucikk kategória	35G

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).**
- **A befogási tartomány könnyen beállítható.**
- **Gépsatu leszorító pofákkal.**
- **HRC 60 betétedzett.**
- **Párhuzamosság 0,02 mm.**

Tartalom:

Leszorító pofák, 1 munkadarab ütköző, 2 darab T-horonycsap 362160 sz. 16/16-os méret, 1 szorítókulcs, 1 keresztkulcs.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	420 mm
Illesztő horony, hosszanti l	16 mm
Súly	35,5 kg
Pofamagasság C	50 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Gerardi 150
Alaptest magassága G	50 mm

Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm
Pofaszélesség A	150 mm
Befogási tartomány b	200 mm
Maximális szorítóerő 80 Nm-nél	30 kN
Sorozat	Gerardi 150
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 14/16 mm	362160 14/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 12/16 mm	362160 12/16
Hosszanti recézésű előtétpofa (darab) Pofaszélesség 150 mm	362146 150
Szorítóvas pár Pofaszélességhez 150 mm	362120 150
Szorítóelem kompletten (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362144 150
Moduláris elem, mozgó (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362145 150
Derékszögű rátétpofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362130 150
Sima előtétpofa , lágy (darab) Pofaszélesség 150 mm	362148 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 16/16 mm	362160 16/16
Prizmás pofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362125 150
Sima előtétpofa , kemény (darab) Pofaszélesség 150 mm	362147 150
Mozgó pofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362143 150
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 20/16 mm	362160 20/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 18/16 mm	362160 18/16
Prizmás rátétpofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362135 150
Középső pofa (darab) Pofaszélességhez 150 mm	362142 150

Moduláris elem, fix (darab) Pofaszélességhez 150 mm

362150 150