

HOLEX**Nagy szorítóerejű gépsatu, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362010 125
GTIN	4045197233837
Árucikk kategória	32F

Leírás**Kivitel:**

- **Alaptest és mozgó felső szán GGG 60 gömbgrafitos öntvény, edzett és köszörült vezetőpályák.**
- **Mechanikus-hidraulikus erőnövelő pontosan előválasztható szorítóerővel.**
- **Karbantartásmentes és teljesen tokozott nagy szorítóerejű orsó.**
- **Alapkivitelben edzett és köszörült sima szorítópofákkal.**
- **A hosszanti és keresztornyokkal rendelkező alsó rész lehetővé teszi a satu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.**

Felhasználás:

- **Vibrációmentes, abszolút biztos befogáshoz maximális vágási és előtolási erők mellett.**
- **A szoros gyártási tűrések lehetővé teszik több satu egymás melletti utólagos elhelyezését.**

Tartalom:

4 szorítóköröm, 1 pár edzett befogópofa, kézi forgatókar.

Opcionális tartozék:

- **Beállító és rögzítő készletet lásd a 360530 sz.; tartozékokat lásd 362015 – 362025 sz.**
- **További pofákat lásd 362400 – 362620 sz.**

Figyelem:

A tartozék pofák felszereléséhez a standard pofákat le kell szerelni.

A 362400 – 362620 sz. pofák használatához kérjük, szerelje le a standard előtétpofét, ezután a 362400 - 362620 sz. előtétpofák felszerelhetők a középső M10 furatra.

Műszaki leírás

Befogási tartomány b l	0 - 105 mm
------------------------	------------

L ₂	80 mm
Pofaszélesség	125 mm
Szorítóerő	40 kN
Befogási tartomány b bővítve	255 mm
Alaptest magassága c	107 mm
Menetméret d ₁	M12
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HD-HOLEX
Befogási tartomány b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Felfekvési magasság G + 0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
Súly	25 kg
Alaptest hossza a	425 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 125 mm	362400 125
Lágy alappofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362520 125
Görgős leszorító pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362460 125
Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel Pofaszélességhez 125 mm	362560 125
Forgólap Pofaszélességhez 125 mm	362015 125
Rugólapos pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362600 125
Szorítóköröm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 125/160 mm	360750 125/160
Tartalék rugólap pár Pofaszélességhez 125 mm	362620 125
Prizmás pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362500 125
Szorítópofa pár, sima Pofaszélességhez 125 mm	362420 125

Kézi forgatókar Pofaszélességhez 125/160 mm	360810 125/160
Szorítópofa lépcsős felfekvő felülettel Pofaszélességhez 125 mm	362030 125
Állítható munkadarab ütköző Pofaszélességhez 125 mm	362020 125