

Mahr**Tolómérő nóniusz 1/50, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410251 150
GTIN	4059192001582
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Leppelt mérőfelületek.

Col osztás **nélkül**.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Csomagolás	Tok
Méréstartomány	0 - 150 mm
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,02 mm
Csőrhossz	40 mm
Osztás	1/50 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	lapos
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm

Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
---------------------------------	--------