

HOLEX**Nagy szorítóerejű gépsatu, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362010 160
GTIN	4045197233844
Árucikk kategória	32F

Leírás**Kivitel:**

- Alaptest és mozgó felső szán GGG 60 gömbgrafitos öntvény, edzett és köszörült vezetőpályák.
- Mechanikus-hidraulikus erőnövelő pontosan előválasztható szorítóerővel.
- Karbantartásmentes és teljesen tokozott nagy szorítóerejű orsó.
- Alapkivitelben edzett és köszörült sima szorítópofákkal.
- A hosszanti és keresztornyokkal rendelkező alsó rész lehetővé teszi a satu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.

Felhasználás:

- Vibrációmentes, abszolút biztos befogáshoz maximális vágási és előtolási erők mellett.
- A szoros gyártási tűrések lehetővé teszik több satu egymás melletti utólagos elhelyezését.

Tartalom:

4 szorítóköröm, 1 pár edzett befogópofa, kézi forgatókar.

Opcionális tartozék:

- Beállító és rögzítő készletet lásd a 360530 sz.; tartozékokat lásd 362015 – 362025 sz.
- További pofákat lásd 362400 – 362620 sz.

Figyelem:

A tartozék pofák felszereléséhez a standard pofákat le kell szerelni.

A 362400 – 362620 sz. pofák használatához kérjük, szerelje le a standard előtétpofét, ezután a 362400 - 362620 sz. előtétpofák felszerelhetők a középső M10 furatra.

Műszaki leírás

Felfekvési magasság G + 0,02	80 mm
------------------------------	-------

Szorítóerő	50 kN
L ₃	95 mm
Súly	50 kg
Befogási tartomány b bővítve	365 mm
L ₂	90 mm
Alaptest magassága c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HD-HOLEX
Menetméret d ₁	M16
Pofaszélesség	160 mm
Befogási tartomány b I	0 - 155 mm
Befogási tartomány b II	150 - 305 mm
Alaptest hossza a	570 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Kézi forgatókar Pofaszélességhez 125/160 mm	360810 125/160
Szorítópofa pár, sima Pofaszélességhez 160 mm	362420 160
Görgős leszorító pofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362460 160
Prizmás pofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362500 160
Szorítóköröm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 125/160 mm	360750 125/160
Lágy alappofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362520 160
Tartalék rugólap pár Pofaszélességhez 160 mm	362620 160
Rugólapos pofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362600 160
Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 160 mm	362400 160
Forgólap Pofaszélességhez 160 mm	362015 160