

Waldmann **LED-es négyszögletes nagyítólámpa talp nélkül, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	491521 2
GTIN	4013330089412
Árucikk kategória	49A

Leírás**Kivitel:**

LED-es nagyítólámpa a csillogásmentes és egyenletesen megvilágított munkaterület érdekében. Szabadon mozgó csuklós kar. A rugós tehermentesítés miatt a lámpa minden helyzetben megáll.

- **Nemesített, csiszolt és karcálló üveg lencse. Billenthető.**
- **Négyszög nagyítólámpa erős, nagy felületű és egyenletesen megvilágításhoz 54 LED-del. Teljesítményfelvétel csak 12 W, fényerő 6000 Lx, több fokozatban kapcsolható. A LED-ek élettartama akár 50000 óra.**
- **Szegmenskapcsolás a legfinomabb struktúrák és hibák felismeréséhez. A felhasználástól függően választani lehet az árnyékot képező ráeső fény és a körkörös árnyék nélküli fény között.**
- **Nagy látómező a torzításmentes látás érdekében.**

Tartalom:

Inkluzív fedél és felcsavarozható műanyag talp.

Opcionális tartozék:

Asztali talp 491660 sz., asztali szorító 491670 sz.

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Műszaki leírás

Fejméret, szélesség	194 mm
Lencse szélessége	105 mm
Fejméret, magasság	75 mm
Kinyúlás	900 mm
Súly	2 kg
Lencse hossza	162 mm
Fejméret, hossz	298 mm
Nagyítás (x-szeres)	1,75
Energiaellátás	Vezetékes
Égő	LED modul
Égő, cserélhető	nem
Termék fajtája	Nagyítólámpa

Tartozék

Asztali talp a 491521 sz. nagyítólámpához	491660
---	--------