

**HOLEX****Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 113mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362075 113
GTIN	2050001760845
Árucikk kategória	32E

**Leírás****Kivitel:**

- **Alaptest és mozgó felső szán GGG 60 gömbgrafitos öntvény, edzett és köszörült vezetőpályák.**
- **Mechanikus-hidraulikus erőnövelő pontosan előválasztható szorítóerővel.**
- **Karbantartásmentes és teljesen tokozott nagy szorítóerejű orsó.**
- **Alapkivitelben edzett és köszörült sima szorítópofákkal.**
- **A hosszanti és keresztornyokkal rendelkező alsó rész lehetővé teszi a satu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.**

**Párbeszédablak szöveg:**

Cserélhető pofák.

A befogási tartomány gyorsan beállítható.

A szorítóerő előre beállítható.

**Felhasználás:**

Vibrációmentes, biztos befogáshoz nagy forgácsolási és előtolási erők esetén. Gyors befogás kézi hajtókarral.

**Tartalom:**

1 pár recézett szorítópofa (sima hátoldal), kézi hajtókar.

**Opcionális tartozék:**

362076; 362077; 362079 sz. cserélhető pofák, 362073 sz. forgólap.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány b III	109 - 170 mm
L <sub>4</sub>	413 - 583 mm

Szorítóerő	30 kN
H	55 mm
Pofaszélesség	113 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HD befogó
Befogási tartomány b II	52 - 113 mm
Felfekvési magasság G ± 0,02	65,5 mm
Pofamagasság C	31,6 mm
Befogási tartomány b I	0 - 56 mm
Alaptest magassága c	97 mm
Súly	24 kg
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Forgólap satuhoz Pofaszélességhez 113 mm	362073 113
Szorítópofa hosszanti recézéssel, másik oldal sima Pofaszélességhez 113 mm	362076 113
Szorítópofa finom recézéssel, másik oldal hosszanti recézéssel Pofaszélességhez 113 mm	362077 113
Szorítópofa prizmákkal, másik oldal hosszanti recézéssel Pofaszélességhez 113 mm	362079 113
Forgólap satuhoz Pofaszélességhez 135 mm	362073 135