

HOLEX**Tolómérő nóniusz 1/20, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410200 100
GTIN	4045197302106
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Felső rögzítő csavar. Col osztás nélkül.

Tartalom:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Csomagolás	Tok
Leolvasás	0,05 mm
Csőrhossz	30 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 100 mm
Osztás	1/20 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 2,2×1,0
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Menettáblázat	Tolómérő táblázat
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200