

**Mahr****Tolómérő nóniusz 1/50, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410251 300
GTIN	4059192001605
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Leppelt mérőfelületek.

Col osztás **nélkül**.

**Opcionális tartozék:**

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

**Műszaki leírás**

Csomagolás	Tok
Csőrhossz	64 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 300 mm
Leolvasás	0,02 mm
Osztás	1/50 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	lapos
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm

Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

## Tartozék

Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
---------------------------	--------------