

HOLEX**Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 135mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362075 135
GTIN	2050001760852
Árucikk kategória	32E

Leírás**Kivitel:**

- **Alaptest és mozgó felső szán GGG 60 gömbgrafitos öntvény, edzett és köszörült vezetőpályák.**
- **Mechanikus-hidraulikus erőnövelő pontosan előválasztható szorítóerővel.**
- **Karbantartásmentes és teljesen tokozott nagy szorítóerejű orsó.**
- **Alapkivitelben edzett és köszörült sima szorítópofákkal.**
- **A hosszanti és keresztornyokkal rendelkező alsó rész lehetővé teszi a satu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.**

Párbeszédablak szöveg:

Cserélhető pofák.

A befogási tartomány gyorsan beállítható.

A szorítóerő előre beállítható.

Felhasználás:

Vibrációmentes, biztos befogáshoz nagy forgácsolási és előtolási erők esetén. Gyors befogás kézi hajtókarral.

Tartalom:

1 pár recézett szorítópofa (sima hátoldal), kézi hajtókar.

Opcionális tartozék:

362076; 362077; 362079 sz. cserélhető pofák, 362073 sz. forgólap.

Műszaki leírás

Szorítóerő	40 kN
Felfekvési magasság G ± 0,02	72,5 mm

Befogási tartomány b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Pofamagasság C	39,6 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HD befogó
Súly	39 kg
Befogási tartomány b III	144 - 220 mm
Alaptest magassága c	112 mm
Befogási tartomány b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Pofaszélesség	135 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Forgólap satuhoz Pofaszélességhez 135 mm	362073 135
Szorítópofa hosszanti recézéssel, másik oldal sima Pofaszélességhez 135 mm	362076 135
Szorítópofa finom recézéssel, másik oldal hosszanti recézéssel Pofaszélességhez 135 mm	362077 135
Szorítópofa prizmákkal, másik oldal hosszanti recézéssel Pofaszélességhez 135 mm	362079 135
Forgólap satuhoz Pofaszélességhez 113 mm	362073 113