



Moduláris satu, Pofaszélesség A: 200/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Árucikk kategória	35G

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).**
- **A befogási tartomány könnyen beállítható.**
- **Gépsatu leszorító pofákkal.**
- **HRC 60 betétedzett.**
- **Párhuzamosság 0,02 mm.**

Tartalom:

Leszorító pofák, 1 munkadarab ütköző, 2 darab T-horonycsap 362160 sz. 16/16-os méret, 1 szorítókulcs, 1 keresztkulcs.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Műszaki leírás

Pofaszélesség A	200 mm
Befogási tartomány b	400 mm
Súly	74 kg
Illesztő horony, hosszanti l	16 mm
Pofamagasság C	65 mm
Illesztő horony, keresztirányú n	16 mm

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Gerardi 200
Teljes hossz L	695 mm
Alaptest magassága G	70 mm
Maximális szorítóerő 120 Nm-nél	40 kN
Sorozat	Gerardi 200
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 12/16 mm	362160 12/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 16/16 mm	362160 16/16
Szorítóvas pár Pofaszélességhez 200 mm	362120 200
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 18/16 mm	362160 18/16
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 14/16 mm	362160 14/16
Hosszanti recézésű előtétpofa (darab) Pofaszélesség 200 mm	362146 200
Sima előtétpofa , kemény (darab) Pofaszélesség 200 mm	362147 200
Illesztő horonycsap pár T-horonyméret B / illesztő horony 20/16 mm	362160 20/16
Sima előtétpofa , lágy (darab) Pofaszélesség 200 mm	362148 200