



## Tolómérő, parallaxismentes kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	410640 150
GTIN	4045197304001
Árucikk kategória	41Z

### Leírás

#### Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Finom, kontrasztos skálázás, leppelt mérőfelületek. Sík nónius a **parallaxismentes leolvasás** érdekében.  
Felső rögzítőcsavarral és kör keresztmetszetű mélységmérővel.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 150 mm
Csőrhossz	40 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,05 mm
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	Ø 1,6
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm

Krómozott skála	igen
Mélységmérő Ø	1,6 mm
Rögzés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Menettáblázat	Tolómérő táblázat
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Táblázat tolómérőhöz	412180
Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236