

HOLEX**Tolómérő nóniusz 1/20, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410200 150
GTIN	4045197202932
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Felső rögzítő csavar.

Tartalom:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Csomagolás	Tok
Csőrhossz	40 mm
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,05 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm

Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Menettáblázat	Tolómérő táblázat
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
---------------------------------	--------