

**Mahr****Tolómérő pillanatrögzítéssel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410255 150
GTIN	4059192001575
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Finom, kontrasztos skálázás. Leppelt mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 150 mm
Kalibrálás	A1
Csőr hossz	40 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Leolvasás	0,05 mm
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm

Rögzítés	Pillanatrögzítés
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Táblázat tolómérőhöz	412180
Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500