

**Tolómérő, parallaxismentes pillanatrögzítéssel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410650 150
GTIN	4045197304018
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Finom, kontrasztos skálázás, leppelt mérőfelületek. Sík nóniusz a **parallaxismentes leolvasás** érdekében. Pillanatrögzítéssel és stabil, lapos mélységmérővel.

Műszaki leírás

Csőrhossz	40 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Méréstartomány	0 - 150 mm
Leolvasás	0,05 mm
Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm

Krómozott skála	igen
Rögzítés	Pillanatrögzítés
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Menettáblázat	Tolómérő táblázat
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
Táblázat tolómérőhöz	412180
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236