

Mitutoyo**Tolómérő, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 410300 150 |
| GTIN | 4946368530000 |
| Árucikk kategória | 44A |

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Col osztás **nélkül**.

Finomra köszörült mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------|
| Keresztcsúcs hossza | 21 mm |
| Leolvasás | 0,05 mm |
| Csőr hossz | 40 mm |
| Kalibrálás | A1 |
| Csomagolás | Tok |
| Méréstartomány | 0 - 150 mm |
| Osztás | 1/20 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Súly | 143 g |
| Mélységmérő | szögletes 3,7×1,4 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Mélységmérő van | igen |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm |
| Krómozott skála | igen |
| Rögzítés | Felső rögzítőcsavar |
| Vezetés | Magasabb vezetőpályák |
| Méréstechnika | analóg |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | edzett |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm | 021000 200 |
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm | 021010 200 |

Tartozék

| | |
|--|--------|
| Rögzítőcsavar M2,6 | 410410 |
| Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz | 412500 |
| Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral | 412120 |