

**HOLEX****Tolómérő nóniusz 1/20, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410200 300
GTIN	4045197519207
Árucikk kategória	41Z

**Leírás****Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Felső rögzítő csavar.

**Tartalom:**

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,05 mm
Kalibrálás	A1
Csomagolás	Tok
Méréstartomány	0 - 300 mm
Csőr hossz	64 mm
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 4,7×1,8
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm

Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Menettáblázat	Tolómérő táblázat
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

### Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

### Tartozék

Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
---------------------------	--------------