

Mitutoyo**Tolómérő, Méréstartomány: 150HMmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Col osztás **nélkül**.

Finomra köszörült mérőfelületek. **Keményfém** mérőfelületekkel.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Csőrhossz	40 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Kalibrálás	A1
Keresztcsúcs hossza	17 mm
Leolvasás	0,05 mm
Mérőfelület	Keményfémbetűtes mérőfelületek
Csomagolás	Tok
Osztás	1/20 mm
Szabvány	ISO 13385
Súly	145 g

Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Krómozott skála	igen
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Vezetés	Magasabb vezetópályák
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
Rögzítőcsavar M2,6	410410