

PLANOLITH**Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel, Csúcsmagasság: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431710 150
GTIN	2050001039149
Árucikk kategória	46H

Leírás**Kivitel:**

Vastag, különösen nagy kopásállóságú speciális öntöttvasból. Az egyik szegnyereg fix, a másik axiálisan mozgó csúcsstámasszal. A csúcsstámasz kézi karral állítható. Edzett prizmarátétekkel.

Pontosság:

Első osztályú minőség, tengelypontosság $\pm 0,008$ mm.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás **nem díjmentes**. További csúcsmagasságok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Páronkénti tömeg	28 kg
Páronkénti hossz	360 mm
Szélesség	120 mm
Maximális teherbírás	75 kg
Csúcsmagasság	150 mm
Prizmák tengely \emptyset -höz	10 - 50 mm
Csúcsstámasz befogása	MK2
Tengelypontosság	$\pm 0,008$ mm

Minőség	1
Termék fajtája	Szegnyereg