

PLANOLITH**Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel, Csúcsmagasság: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431710 200
GTIN	2050001039156
Árucikk kategória	46H

Leírás**Kivitel:**

Vastag, különösen nagy kopásállóságú speciális öntöttvasból. Az egyik szegnyereg fix, a másik axiálisan mozgó csúcstámasszal. A csúcstámasz kézi karral állítható. Edzett prizmarátétekkel.

Pontosság:

Első osztályú minőség, tengelypontosság $\pm 0,008$ mm.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás **nem díjmentes**. További csúcsmagasságok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Csúcstámasz befogása	MK2
Prizmák tengely \varnothing -höz	10 - 50 mm
Páronkénti hossz	390 mm
Csúcsmagasság	200 mm
Szélesség	120 mm
Páronkénti tömeg	33 kg
Maximális teherbírás	75 kg
Tengelypontosság	$\pm 0,008$ mm

Minőség	1
Termék fajtája	Szegnyereg