

Teroson
Teromix 2K-PU ragasztó, 50 ml, Gyártó azonosító: 6700ME

Rendelési adatok

Rendelés száma	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Árucikk kategória	04L

Leírás
Kivitel:

Univerzális ragasztó. Különböző anyagok ragasztásához, mint pl. nemesacél, alumínium és más fémek, műanyagok, fa és festett felületek (nem ajánlott PP-hez és PE-hez). A száradás a hőmérséklettől és páratartalomtól független. Egyszerűen feldolgozható a mellékelt statikus keverővel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas a gépjárműipar területén használt műanyagokhoz.

Veszélyes anyag jelölés: GHS07 figyelem

Húzó-nyírószilárdság: 13 N/mm²

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Húzó-nyírószilárdság	13 N/mm ²
Gyártó jelölése	PU 6700 ME
Dinamikus viszkozitás	16000 mPas

Alak	paszta
Kémiai alap	Poliuretán
Felhasználási tartomány	Javítás
Festék	szürke
Tulajdonság	köszörülhető
Keménység Shore A szerint	95
Tárolási hőmérséklet	10 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Feldolgozási idő	5 s
Úrtartalom	50 g
Feldolgozási hőmérséklet	18 - 25 °C
Alkalmas anyagok	Nemesacél
Alkalmas anyagok	Alumínium
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	fa
Sűrűség	1,45 g/cm ³
Üzemi szilárdság	5 min
Száradás	2 min
Maximális hézagméret	3 mm
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó