



## Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	362250 100
GTIN	4250364400183
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

- A hosszanti- és keresztirányban rendelkező alaptest lehetővé teszi a gépsatu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.
- Karbantartásmentes nagy szorítóerejű orsó, állandó szorítóerővel a kopásálló, tisztán mechanikusan működő erőnövelő által.
- Kiváló minőségű gömbgrafitos öntöttvas, edzett, köszörült munkadarab támasz, valamint köszörült vezetőpályák.
- A kívánt befogási erő előválasztható: 0 állásban nincs nagy szorítóerő. A tartós tesztek alapján az erőnövelő 1 millió munkalöketet is elvisel károsodás nélkül.
- A szorítóerő nem csökken. Gyors beállítás 2 mellékelt illesztő horonycsappal a gépsatu pontosan elkészített hornyában.
- Cserélhető, edzett és köszörült pofák (hosszanti és keresztbarázdákkal).
- Magasságtűrés – 0,03 mm.

#### Felhasználás:

- Vibrációmentes, abszolút biztos befogáshoz maximális vágási és eltolási erők mellett.
- Az azonos felfekvési magasság gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé egymás melletti több satuval.
- Befogás kézi forgatókarral. Nagy szorítóerő érhető el csekély erőráfordítással, legfeljebb 2 orsófordulattal.

#### Tartalom:

4 szorítóköröm, 1 pár recézett befogópofa, kézi forgatókar.

### Műszaki leírás

Súly	18 kg
------	-------

Befogási tartomány b I	0 - 82 mm
Felfekvési magasság G –0,05	53,5 mm
Befogási tartomány b II	78 - 162 mm
Alaptest magassága c	87 mm
Pofaszélesség	100 mm
L <sub>4</sub>	419 - 581 mm
Szorítóerő	30 kN
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HD-Allmatic
Pofamagasság C	32 mm
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Szorítópofa pár, sima Pofaszélességhez 100 mm	362420 100
Kézi forgatókar Pofaszélességhez 100 mm	360810 100
Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 100 mm	362400 100
Szorítóköröm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 100 mm	360750 100
Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel Pofaszélességhez 100 mm	362560 100
Prizmás pofa pár Pofaszélességhez 100 mm	362500 100