



## Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	362250 125
GTIN	4250364400206
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

- A hosszanti- és keresztirányban rendelkező alaptest lehetővé teszi a gépsatu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.
- Karbantartásmentes nagy szorítóerejű orsó, állandó szorítóerővel a kopásálló, tisztán mechanikusan működő erőnövelő által.
- Kiváló minőségű gömbszögletes öntöttvas, edzett, köszörült munkadarab támasz, valamint köszörült vezetőpályák.
- A kívánt befogási erő előválasztható: 0 állásban nincs nagy szorítóerő. A tartós tesztek alapján az erőnövelő 1 millió munkalöketet is elvisel károsodás nélkül.
- A szorítóerő nem csökken. Gyors beállítás 2 mellékelt illesztő horonycsappal a gépsatu pontosan elkészített hornyában.
- Cserélhető, edzett és köszörült pofák (hosszanti és keresztbarázdákkal).
- Magasságtűrés – 0,03 mm.

#### Felhasználás:

- Vibrációmentes, abszolút biztos befogáshoz maximális vágási és eltolási erők mellett.
- Az azonos felfekvési magasság gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé egymás melletti több satuval.
- Befogás kézi forgatókarral. Nagy szorítóerő érhető el csekély erőráfordítással, legfeljebb 2 orsófordulattal.

#### Tartalom:

4 szorítóköröm, 1 pár recézett befogópofa, kézi forgatókar.

### Műszaki leírás

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz

HD-Allmatic

Befogási tartomány b I	0 - 102 mm
L <sub>4</sub>	507 - 709 mm
Alaptest magassága c	120 mm
Súly	30 kg
Befogási tartomány b II	98 - 202 mm
Szorítóerő	40 kN
Pofaszélesség	125 mm
Pofamagasság C	40 mm
Felfekvési magasság G –0,05	78 mm
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Kézi forgatókar Pofaszélességhez 125/160 mm	360810 125/160
Görgős leszorító pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362460 125
Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 125 mm	362400 125
Szorítópofa pár, sima Pofaszélességhez 125 mm	362420 125
Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel Pofaszélességhez 125 mm	362560 125
Lágy alappofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362520 125
Rugólapos pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362600 125
Prizmás pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362500 125
Tartalék rugólap pár Pofaszélességhez 125 mm	362620 125
Szorítóköröm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 125/160 mm	360750 125/160