



## Nagy szorítóerejű gépsatu forgólap nélkül, Pofaszélesség: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	362250 160
GTIN	4250364400220
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

- A hosszanti- és keresztirányban rendelkező alaptest lehetővé teszi a gépsatu pontos és gyors beállítását hossz- és keresztirányban.
- Karbantartásmentes nagy szorítóerejű orsó, állandó szorítóerővel a kopásálló, tisztán mechanikusan működő erőnövelő által.
- Kiváló minőségű gömbszögletes öntöttvas, edzett, köszörült munkadarab támasz, valamint köszörült vezetőpályák.
- A kívánt befogási erő előválasztható: 0 állásban nincs nagy szorítóerő. A tartós tesztek alapján az erőnövelő 1 millió munkalöketet is elvisel károsodás nélkül.
- A szorítóerő nem csökken. Gyors beállítás 2 mellékelt illesztő horonycsappal a gépsatu pontosan elkészített hornyában.
- Cserélhető, edzett és köszörült pofák (hosszanti és keresztbarázdákkal).
- Magasságtűrés – 0,03 mm.

#### Felhasználás:

- Vibrációmentes, abszolút biztos befogáshoz maximális vágási és előtolási erők mellett.
- Az azonos felfekvési magasság gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé egymás melletti több satuval.
- Befogás kézi forgatókarral. Nagy szorítóerő érhető el csekély erőráfordítással, legfeljebb 2 orsófordulattal.

#### Tartalom:

4 szorítóköröm, 1 pár recézett befogópofa, kézi forgatókar.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány b I	0 - 152 mm
------------------------	------------

L <sub>4</sub>	613 - 915 mm
Felfekvési magasság G –0,05	85 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HD-Allmatic
Súly	60 kg
Szorítóerő	60 kN
Pofamagasság C	50 mm
Alaptest magassága c	137 mm
Befogási tartomány b II	147 - 302 mm
Pofaszélesség	160 mm
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Prizmás pofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362500 160
Rugólapos pofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362600 160
Tartalék rugólap pár Pofaszélességhez 160 mm	362620 160
Görgős leszorító pofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362460 160
Szorítópofa pár, sima Pofaszélességhez 160 mm	362420 160
Lágy alappofa pár Pofaszélességhez 160 mm	362520 160
Kézi forgatókar Pofaszélességhez 125/160 mm	360810 125/160
Szorítókörm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 125/160 mm	360750 125/160
Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 160 mm	362400 160