

**Winkeltronic szögmérő, felbontás 0,1 fok, Hossz: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467540 400
GTIN	4016054102320
Árucikk kategória	46R

**Leírás****Kivitel:**

Szögmérő készülék a mozgó mérőszár nyílásszögének pontos megjelenítésével. Beépített horizontális és vertikális libellákkal. Értékrögzítő nyomógomb a mért értékek rögzítéséhez. Kijelző nullázás minden tetszőleges szaruhelyzetben lehetséges.

**Tartalom:**

4 elem 081561 sz. LR6 méret, tok.

**Műszaki leírás**

Kijelzett érték ugrások	0,1 fok
Hossz	400 mm
Méréstartomány	0 - 200 fok
A tartalmazott elemek száma	4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR6
Hibahatár	0,2 fok
Energiaellátás	Elemes

Kalibrálás	H2
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Vízmérték

### Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

### Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------