

PLANOLITH**Vezető és befogó T-horonysín beépítéssel, Laphosszhoz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431700 1500
GTIN	2050001039125
Árucikk kategória	46H

Leírás**Kivitel:**

Kis torzulású, csillogásmentes mattkrómozott felületű speciális acél, amely a gránitlappal úgy van összekötve, hogy nem tud attól elválni és ahhoz képest nem tud megváltozni.

Pontosság:

0,01 mm / 1000 mm, B kivitel. Vezető és befogó T-horony, köszörült. A névleges 14 mm-es méret csak hozzávetőleges, a tartozékokat, pl. szegnyergeket stb. ehhez a mérethez pontosan illeszteni kell.

Figyelem:

A rendelésnél meg kell adni a T-horonysín helyzetét a felületen és figyelembe kell venni a gránitlap szükséges minimális vastagságát. Keresztező és homlokoldali T-hornyokkal kapcsolatban kérjen ajánlatot.

Műszaki leírás

Laphosszhoz	1500 mm
A gránitlap minimális vastagsága	190 mm
Termék fajtája	Vezetősín