

Mahr**Digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412717 150
GTIN	4059192002107
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek. Sarkos mélységmérővel.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Csőrhossz	40 mm
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1
Üzemidő	kb. 3 év
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll

Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,03$ mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------