

Mitutoyo

Digitális tolómérő AOS rendszerrel és adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	412642 150
GTIN	4946368667928
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható (9 mm méretű) számok jelzik ki. Az **AOS (Advanced Onsite Sensor)** elektromágneses mérőrendszer nagyobb védelmet nyújt vízzel és porral szemben.

- **Abszolút mérőléc, nullázás nem szükséges, így a mérés gyors és biztonságos.**
- **Csekély áramfogyasztás (20.000 óra folyamatos használat mellett), elemellenőrzés kijelző.**

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

497080 sz. adatkábel és 497100 sz. Data-nyomógombbal.

Elemrekesz fedél 412239 sz. B méret.

Műszaki leírás

LCD kijelző számmagassága	9 mm
Üzemidő	20000 h
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő van	igen
Csőrhossz	40 mm
Kalibrálás	A1

Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Elem típusa	Gombelem
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mérőkészülék mérési eljárása	Elektromágneses induktív eljárás
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S1	498966 S1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Elemrekesz fedél Típus B	412239 B