

KARL DEUTSCH**Falvastagság- és hangsebességmérő műszer (vizsgálófej nélkül), Típus: 1076B****Rendelési adatok**

Rendelés száma	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Árucikk kategória	49G

Leírás**Kivitel:**

Kis méretű, kézre álló ultrahangos falvastagságmérő műszer automatikus vizsgálófej felismeréssel. **Vizsgálható anyagok: minden hangvezető anyag, pl. acél, vas, színes és könnyűfémek, műanyagok, üveg, kerámia, stb.** Falvastagság és hangsebesség mérés egy készülékben.

- **Kényelmes, érthető menükezelés (többnyelvű).**
- **Változatható kijelző üzemmód a mérési feladathoz való optimális illeszkedés érdekében:**
 - Standard kijelző – Különbség érték – Legkisebb érték

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Szállítókoszár, illesztőszer (100 ml), 2 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Különleges tartozék:

Mérőfejek 400 mm-ig terjedő méréstartománnyal külön rendelésre.

Figyelem:

Adattárolóval, adatkimenettel és statisztikai szoftverrel, vagy réteggel bevonat anyagokon végzett falvastagság méréséhez való változat külön rendelésre szállítható.

Csomagolás: Stabil doboz

IP védettség osztály: IP 54

Falvastagság méréstartomány: lásd a 496954 sz. vizsgálófejet

Hangsebesség méréstartomány: 100 - 19999 m/s

Leolvasás: 0,01 mm

Akkumulátor töltöttség jelzés: optikai és akusztikai

Hossz: 131 mm

Szélesség: 81 mm

Műszaki leírás

Akkumulátor töltöttség jelzés	optikai és akusztikai
Szélesség	81 mm
Hangsebesség méréstartomány	100 - 19999 m/s
Hossz	131 mm
Magasság	32 mm
Falvastagság méréstartomány	lásd a 496954 sz. vizsgálófejet
Súly elemekkel együtt készülékház védelem nélkül	175 g
Leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
IP védettségi osztály	IP 54
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Falvastagság mérőkészülék

Tartozék

Védőfólia készlet 10 darabos Típus PB4	496957 PB4
Vizsgálófej Típus PB10	496954 PB10
Vizsgálófej Típus PB4	496954 PB4
Fogantyúhüvely PB vizsgálófejhez Típus PB10	496956 PB10
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3

Fogantyúhüvely PB vizsgálófejhez Típus PB4	496956 PB4
Illesztőszer Tartalom 500 ml	496958 500
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081556 LR3