

**KARL DEUTSCH****Falvastagság- és hangsebességmérő műszer (vizsgálófej nélkül), Típus: 1076B****Rendelési adatok**

Rendelés száma	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Árucikk kategória	49G

**Leírás****Kivitel:**

Kis méretű, kézre álló ultrahangos falvastagságmérő műszer automatikus vizsgálófej felismeréssel. **Vizsgálható anyagok: minden hangvezető anyag, pl. acél, vas, színes és könnyűfémek, műanyagok, üveg, kerámia, stb.** Falvastagság és hangsebesség mérés egy készülékben.

- **Kényelmes, érthető menükezelés (többnyelvű).**
- **Változatható kijelző üzemmód a mérési feladathoz való optimális illeszkedés érdekében:**
  - Standard kijelző – Különbség érték – Legkisebb érték

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Szállítókoszár, illesztőszer (100 ml), 2 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

**Opcionális tartozék:**

Mérőfejek 400 mm-ig terjedő méréstartománnyal külön rendelésre.

**Figyelem:**

Adattárolóval, adatkimenettel és statisztikai szoftverrel, vagy réteggel bevonat anyagokon végzett falvastagság méréséhez való változat külön rendelésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Akkumulátor töltöttség jelzés	optikai és akusztikai
Szélesség	81 mm
Hangsebesség méréstartomány	100 - 19999 m/s
Hossz	131 mm
Magasság	32 mm
Falvastagság méréstartomány	lásd a 496954 sz. vizsgálófejet
Súly elemekkel együtt készülék ház védelem nélkül	175 g
Leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
IP védettségi osztály	IP 54
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Falvastagság mérőkészülék

## Tartozék

Védőfólia készlet 10 darabos Típus PB4	496957 PB4
Vizsgálófej Típus PB10	496954 PB10
Vizsgálófej Típus PB4	496954 PB4
Fogantyúhüvely PB vizsgálófejhez Típus PB10	496956 PB10
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Fogantyúhüvely PB vizsgálófejhez Típus PB4	496956 PB4
Illesztőszer Tartalom 500 ml	496958 500