



Köszörű- és ellenőrzősatuk orsóval, Pofaszélesség A: 65mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	363550 65
GTIN	4045197313560
Árucikk kategória	38F

Leírás

Kivitel:

· **Acél edzett; minden oldalon köszörült.**

Alkalmazás 4 különböző oldalon (alap-, homlok- és oldalfelületek).

Horizontális **beköszörült prizmával.**

Funkció:

Leszorító rendszer – A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,003 mm / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).

Tartalom:

Hajtókar.

Műszaki leírás

Teljes hossz a	220 mm
Maximális befogási tartomány b	100 mm
Súly	4,3 kg
Pofaszélesség A	65 mm
Pofamagasság C	37 mm

Teljes szélesség B	65 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu