

**Garant****5 tengelyes gépsatu Xpent, Típus: 0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361100 0
GTIN	4045197848925
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Rugalmas, moduláris befogórendszer.**
- **Minden működő felület edzett és köszörült.**
- **Szorítóerő max. 40 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Mindkét befogó modul egyedileg pozícionálható az alapsínre.**
- **Változtatható befogási és állítási tartomány.**
- **Ismétlési pontosság < 0,01 mm.**
- **Inkluzív 18M16 furatok 200mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**

**Felhasználás:**

Tökéletes a tényleges 5 oldalas megmunkáláshoz.

A különböző pofákkal mind hagyományos, sima felületű befogás, mind nyersdarab befogás lehetséges.

**Tartalom:**

Alapsín, orsó, orsó hosszabbító, hajtókar / hatszög csavarhúzó (az 1S típusnál), fix befogó modul, mobil befogó modul.

**Opcionális tartozék:**

Befogó modulok 361105 – 361110 sz., középső pofa 361111 sz., alapsín 361115 sz., orsó 361119 sz., orsó hosszabbítók 361120 sz., szorítókörm 361165 sz., nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, rátűzőkulcs 643329 sz., munkadarab ütköző 360094 sz., rátétpofák 361123 – 361138 sz.

**Figyelem:**

**A hozzávaló rátétpofák 361123 – 361137 sz. és előtétpofák 361140 – 361151 sz. nem képezik a tartozékok részét. S4-es befogási helyzet esetén egy további 361120 sz. orsó**

**hosszabbító szükséges. A szerszám tökéletes kenéséhez a 083592 PLUS sz. univerzális kenőzsírt ajánljuk.**

## Műszaki leírás

Befogási tartomány S2	84 - 168 mm
Szélesség B	100 mm
Horonyszélesség n H7	20 mm
Befogási tartomány S3	159 - 243 mm
Befogási tartomány S1	6 - 88 mm
C <sub>1</sub>	85 mm
Befogási tartomány S4	239 - 301 mm
Súly	19 kg
Magasság h	40 mm
Alaptest magassága c	125 mm
Hossz L	362 mm
Max. szorítóerő	32 kN
Maximális nyomaték	65 Nm
Kulcsnyílás méret	5 mm
Kulcsnyílás méret	8 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xpent0
Sorozat	Xpent
Nagy orsó hosszabbító	80
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Fogóbetét Típus 5	361160 5
Előtétpofa, szorító 5/5 Típushoz 80	361141 80

Rátétpofa elforgatott befogó modulokhozfix Típushoz 100	361126 100
Előtétpofa, szorító 3/3 Típushoz 80	361140 80
Fogóbetét Típus 2	361160 2
Szorítóköröm Típus CS0	361165 CS0
Orsó hosszabbító Típus 80 mm	361120 80
Előtétpofa, szorító 3/3 Típushoz 100	361140 100
Előtétpofa, szorító 3/5 Típushoz 63	361142 63
Előtétpofa, szorító 3/5 Típushoz 100	361142 100
Kombi előtétpofa, szorító / sima 3/3 Típushoz 80	361145 80
Alapsín Típus 520	361115 520
Előtétpofa, sima 3/5bevonattal Típushoz 100	361144 100
Előtétpofa, lágy 12/20 Típushoz 63	361146 63
Orsó hosszabbító Típus 160 mm	361120 160
Szorító rátétpofafix Típushoz 100	361128 100
Rátétpofa, standard Típus 63C	361124 63C
Fogóbetét Típus 4	361160 4
Előtétpofa, lágy 20/20 Típushoz 100	361147 100
Hajtókar Típus 8	361167 8
Befogó modul fix Típushoz 0	361105 0
Rátétpofa, standard Típus 100	361124 100
Befogó modul mobil Típushoz 0	361110 0
Előtétpofa, prizmás Típushoz 100	361148 100
Előtétpofa, prizmás Típushoz 63	361148 63
Előtétpofa, sima, prizmás pofához Típushoz 100	361149 100
Előtétpofa, sima 3/5bevonattal Típushoz 63	361144 63
Fogóbetét Típus 6	361160 6
Előtétpofa, sima, prizmás pofához Típushoz 80	361149 80
Előtétpofa, sima 3/5 Típushoz 80	361143 80
Előtétpofa, szorító 5/5 Típushoz 100	361141 100

Előtétpofa, sima 3/5bevonattal Típushoz 80	361144 80
Orsó Típus TR14	361119 TR14
Lágy rátétpofa Típushoz 100	361130 100
Felső pofaönbeálló Típushoz 100	361127 100
Rátétpofa felfekvő lapokhoz Típushoz 100	361131 100
Előtétpofa, lágy 20/20 Típushoz 63	361147 63
Előtétpofa, sima 3/5 Típushoz 63	361143 63
Előtétpofa, lágy 20/20 Típushoz 80	361147 80
Adapterlap Típushoz 360	361170 360
Előtétpofa, sima, prizmás pofához Típushoz 63	361149 63
Előtétpofa, szorító 5/5 Típushoz 63	361141 63
Rátétpofa, standard Típus 80C	361124 80C
Kombi előtétpofa, szorító / sima 3/3 Típushoz 63	361145 63
Alapsín Típus 360H	361115 360H
Előtétpofa, prizmás Típushoz 80	361148 80
Lágy rátétpofa Típushoz 63	361130 63
Kombi előtétpofa, szorító / sima 3/3 Típushoz 100	361145 100
Szorító rátétpofaönbeálló Típushoz 100	361129 100
Előtétpofa, lágy 12/20 Típushoz 80	361146 80
Előtétpofa, lágy 12/20 Típushoz 100	361146 100
Fogóbetét Típus 3	361160 3
Előtétpofa, sima 3/5 Típushoz 100	361143 100
Alapsín Típus 360	361115 360
Fogóbetét Típus 1	361160 1
Adapterlap Típushoz 440	361170 440
Előtétpofa, szorító 3/5 Típushoz 80	361142 80
Alapsín Típus 440	361115 440
Előtétpofa, szorító 3/3 Típushoz 63	361140 63