



## Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel, Pofaszélességhez: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	362560 160
GTIN	4250364400480
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Felhasználás:

A tartozék pofák sokszorosára bővítik a felhasználási lehetőséget. Hidraulikus kiegyenlítő pofák kör keresztmetszetű anyag többszörös befogására vagy szabálytalan felületű munkadarabok befogására külön rendelésre.

#### Alkalmazható:

**GARANT-NC** 360510; 360465; 361290 sz.

**HOLEX** 362010 sz.

**ALLMATIC** 362250 – 362300 sz., valamint a 361500 – 361520 sz. alappofával, az NC8 változathoz alkalmazható. 361600, 361620 sz. adapterpofák az összes NC-változathoz is megfelelőek.

#### Figyelem:

A rögzítőcsavarokat külön rendelje meg, 362621 sz. M10×23.

### Műszaki leírás

Hozzávaló színkód	Basic
Hozzávaló színkód	TC
Hozzávaló színkód	HD-Allmatic
Hozzávaló színkód	HD-HOLEX
Hozzávaló színkód	LC
Hozzávaló színkód	HiPo

Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Pofaszélességhez	160 mm
Termék fajtája	Satupofák