

Mitutoyo**Digitális tolómérő IP67 Solar, Méréstartomány: 150 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412655 150
GTIN	4946368532899
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Elem helyett napelemekkel; csak csekély megvilágítás szükséges (60 lux-tól).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Csomagolás: Stabil doboz

Szabvány: DIN 862

Mélységmérő: lapos

IP védettségi osztály: IP 67

Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,01 mm

Hibahatár: 0,03 mm

Csőrhossz: 40 mm

Műszaki leírás

Mélységmérő van	igen
Automatikus kikapcsolás	igen
Mélységmérő	lapos

Napelemek	igen
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	40 mm
Szabvány	DIN 862
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	napelemes
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Standard tolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	011030 200
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	011050 200

Tartozék

Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
--	--------